

**Garant**

**Kegelsenker-Satz Nr. 150378 mit Kassette 90°, unbeschichtet, Anzahl Senker: 17**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	150381 17
GTIN	4045197086457
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**

Kegelsenker-Sätze **in Kassette**.

Praktisch für Montage und Werkstätte.

**Alle Senker mit 3 Schneiden**, radial hinterschleifen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

**Inhalt:**

je 1 Präzisions-Kegelsenker: Gr. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

**Technische Beschreibung**

Anzahl Senker	17
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad

Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	blau
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	25 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	7 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	12 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	65 m/min	N
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Zubehör

Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm	150378 8
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 12,4 mm	150378 12,4
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 25 mm	150378 25

Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm	150378 10
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm	150378 19
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10,4 mm	150378 10,4
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 23 mm	150378 23
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 20,5 mm	150378 20,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm	150378 6
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8,3 mm	150378 8,3
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm	150378 15
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 16,5 mm	150378 16,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 4,3 mm	150378 4,3
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6,3 mm	150378 6,3
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 5 mm	150378 5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 7 mm	150378 7