

**Garant****Kegelsenker-Satz Nr. 150379 mit Kassette 90°, TiCN, Anzahl Senker: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	150385 6
GTIN	4045197445810
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**Kegelsenker-Sätze **in Kassette**.

Praktisch für Montage und Werkstätte.

**Alle Senker mit 3 Schneiden**, radial hinterschliffen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

**Inhalt:**je 1 Präzisions-Kegelsenker: Gr. 6; 8; 10;  
11,5; 15; 19**Technische Beschreibung**

Anzahl Senker	6
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	TiCN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad

Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	blau
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Zubehör

Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm	150379 19
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm	150379 6
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm	150379 15
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm	150379 10
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm	150379 8