

Garant**Kegelsenker-Satz Nr. 150379 mit Kassette 90°, TiCN, Anzahl Senker: 7****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 150385 7 |
| GTIN | 4045197445827 |
| Artikelklasse | 11M |

Beschreibung**Ausführung:**Kegelsenker-Sätze **in Kassette**.

Praktisch für Montage und Werkstätte.

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

Inhalt:

je 1 Präzisions-Kegelsenker: Gr. 6; 8; 10;

11,5; 15; 19; 25

Hinweis:Lieferung in Kassette Nr. 150370 **Gr. 6**.**Technische Beschreibung**

| | |
|--------------------|------|
| Anzahl Senker | 7 |
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Beschichtung | TiCN |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad |
| Schneidstoff | HSS E |
| Norm | DIN 335 C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Farbring | blau |
| Produktart | Stufen- und Kegelsenker |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm | 150379 11,5 |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 25 mm | 150379 25 |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm | 150379 8 |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm | 150379 6 |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm | 150379 15 |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm | 150379 19 |
| Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm | 150379 10 |