

## Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, Ø: 50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085910 50
GTIN	2050000965074
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus **Hartferrit**.

- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

### Technische Beschreibung

Ø	50 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Nennhaltekraft	220 N
Höhe	10 mm
Gewicht	100 g
Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet