


## Flachgreifermagnet ohne Gewinde, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 13mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085920 13
GTIN	2050000964916
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo<sub>5</sub>).
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

### Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	40 N
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Gewicht	4,5 g
Höhe	4,5 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Ø	13 mm
Werkstoff Magnetkern	SmCo <sub>5</sub>
Produktart	Flachgreifer-Magnet

