

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, Ø: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085915 25
GTIN	2050000965272
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.**
- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Gewindebuchse	ja
Nennhaltekraft	40 N
Ø	25 mm
Höhe	7 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Höhe mit Gewinde	15 mm
Gewinde	M4 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Gewicht	22 g

Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M4	085921 M4
---	-----------