



Druckluft-Exzentrerschleifer, Typ: G2438-65C



Bestelldaten

Bestellnummer	079655 G2438-65C
GTIN	7322590012755
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. **Komfortable Anwendung** durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. **Robuster, laufruhiger** und **schwingungsarmer Druckluftantrieb** mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel. Für den **Grob- und Zwischenschliff** mit 5 mm Hub. Anschluss für **externe Absaugung**.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Hinweis:

Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.

Klettschleifteller DynaMaze für Nr. 079655 und Nr. 079656 Gr. X61V und Gr. 58436 finden Sie unter Nr. 567872 Gr. 150.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	8,7 m/s ²
Gewicht	0,9 kg
maximale Drehzahl	12000 min ⁻¹

maximaler Luftbedarf	540 l/min
Arbeitsgeräusch	85 dB(A)
Typ der Absaugung	Extern
Herstellerbezeichnung	G2438-6.5C
Schleifteller-Ø	150 mm
Hub	5 mm
Produktart	Exzentrerschleifer

Zubehör

Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 400	567775 400
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 320	567775 320
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 60	567775 60
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 120	567775 120
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 40	567775 40
PU-KlettschleiftellerDynaMaze Außen-Ø 150 mm	567872 150
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 600	567775 600
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 800	567775 800
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 240	567775 240
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 180	567775 180
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 80	567775 80