

TRICOFLEX**Gewebes Schlauch blau, Soft, PVC, Länge 50 m, Schlauch Innen-Ø: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	080036 9
GTIN	3506111047325
Artikelklasse	08A

Beschreibung**Ausführung:**

Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich -15 °C bis 60 °C . Super Nobelair Soft, **hochflexibel durch Full-Soft-Technologie** auch bei niedrigen Temperaturen. Zur Benutzung im Innen- und Außenbereich. Betriebsdruck 15 bar.

Technische Beschreibung

Material	PVC-Schlauch dreischichtig mit Polyesterfaserverstärkung
Temperaturbereich	$-15 - 60\text{ °C}$
Farbe	blau
Schlauch Außen-Ø	15 mm
Schlauch Innen-Ø	9 mm
Schlauchlänge	50 m
maximaler Betriebsdruck	15 bar
Produktnamensattribut	Länge 50 m
Produktart	Schlauch

