



Maschinen-Sägeblatt, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 350/14



Bestelldaten

Bestellnummer	171100 350/14
GTIN	7311518113766
Artikelklasse	16D

Beschreibung

Ausführung:

BAHCO Bi-Metall – eine HSS-Zahnleiste ist mit einem elastischen Blattkörper aus Spezialstahl durch Elektronenstrahl im Hochvakuum zusammengeschweißt. Dadurch erhalten diese Sägeblätter bei extremer Härte an den Zahnspitzen eine **enorme Elastizität** und sind auch **bei großem Vorschub äußerst bruchfest**.

Zahnung: Normal

Breite: 25 mm

Stärke: 1,25 mm

Spannloch-Ø: 8,5 mm

Technische Beschreibung

Spannloch-Ø	8,5 mm
Zähne pro Zoll	14
Länge L	350 mm
Breite	25 mm
Stärke	1,25 mm
Zahnung	Normal
Schneidstoff	Bi-Metall
Produktart	Maschinensägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		