

Garant
Präzisions-Kegelsenker 90°, TiN, Außen-Ø Dc: 37mm

Bestelldaten

Bestellnummer	150396 37
GTIN	4045197087034
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Alle Senker radial hinterschleifen. Die Spanräume sind bis Gr. 31 aus dem Vollen geschliffen. Der Schnittwinkel an der Zahnbrust verändert sich entsprechend dem Senker-Ø, so dass an jeder Stelle des Schneideneingriffes der Span optimal geformt wird. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschleifen und schneiden sich frei.

Präzisions-Kegelsenker für wesentliche Leistungssteigerung.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Kegelsenker-Bits mit Schaft 6,3 mm (1/4 Zoll) siehe Gruppe 67.

Technische Beschreibung

für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M20
Außen-Ø	37 mm
für Senkschrauben DIN 7991	M20
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	4,8 mm
Vorbohr-Ø	4,8 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,25 mm/U
Gesamtlänge L	118 mm
Morsekegel MK	2
Anzahl Schneiden Z	3

Beschichtung	TiN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	25 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	34 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
CuZn	geeignet	80 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		