

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, Ø: 63mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085910 63
GTIN	2050000965081
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus **Hartferrit**.

- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

Technische Beschreibung

Höhe	14 mm
Ø	63 mm
Nennhaltekraft	350 N
Gewicht	230 g
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet