

**Garant**
**Kegelsenker 75°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 16,5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	150425 16,5
GTIN	4045197087188
Artikelklasse	11M

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Die Spanräume sind aus dem Vollen geschliffen. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei. Dadurch wird beim Tiefsenken der gleiche leichte und **ratterfreie Schnitt** erzielt, wie beim Entgraten oder Ansenken.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø	16,5 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	3,5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/U
Schafttoleranz	h9
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gesamtlänge L	61 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	75 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Schaft	Zylinderschaft mit h9

Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		