

## Garant

### Maschinen-Sägeblatt, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 350/14



#### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 171000 350/14 |
| GTIN          | 4045197094841 |
| Artikelklasse | 11R           |

#### Beschreibung

##### Ausführung:

**GARANT** – Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl **HSS (DMo5)**. Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr **hohe Schnittleistungen** (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Zahnung: Normal

Breite: 32 mm

Stärke: 1,6 mm

Spannloch-Ø: 8,5 mm

#### Technische Beschreibung

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Breite         | 32 mm              |
| Zähne pro Zoll | 14                 |
| Länge L        | 350 mm             |
| Spannloch-Ø    | 8,5 mm             |
| Stärke         | 1,6 mm             |
| Zahnung        | Normal             |
| Schneidstoff   | HSS                |
| Produktart     | Maschinensägeblatt |

#### Anwenderdaten

|  | Eignung | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--|---------|----------------|----------|
|--|---------|----------------|----------|

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Alu (kurzspanend)             | bedingt geeignet |
| Alu > 10% Si                  | bedingt geeignet |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet |
| nass maximal                  | geeignet         |