

## Garant

### Maschinen-Sägeblatt, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 450/8



#### Bestelldaten

Bestellnummer	171000 450/8
GTIN	4045197094940
Artikelklasse	11R

#### Beschreibung

##### Ausführung:

**GARANT** – Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl **HSS (DMo5)**. Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr **hohe Schnittleistungen** (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Zahnung: Normal

Breite: 32 mm

Stärke: 2 mm

Spannloch-Ø: 10,5 mm

#### Technische Beschreibung

Breite	32 mm
Länge L	450 mm
Stärke	2 mm
Spannloch-Ø	10,5 mm
Zähne pro Zoll	8
Zahnung	Normal
Schneidstoff	HSS
Produktart	Maschinensägeblatt

#### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet
Alu > 10% Si	bedingt geeignet
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
nass maximal	geeignet