

## Garant

### Maschinen-Sägeblatt, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 450/10



#### Bestelldaten

Bestellnummer	171000 450/10
GTIN	4045197094957
Artikelklasse	11R

#### Beschreibung

##### Ausführung:

**GARANT** – Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl **HSS (DMo5)**. Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr **hohe Schnittleistungen** (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

#### Technische Beschreibung

Spannloch-Ø	10,5 mm
Breite	32 mm
Stärke	2 mm
Zähne pro Zoll	10
Länge L	450 mm
Zahnung	Normal
Schneidstoff	HSS
Produktart	Maschinensägeblatt

#### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		

Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
nass maximal	geeignet