

Garant**Hand-Entgrater 90°, Außen-Ø: 12,4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	150400 12,4
GTIN	4045197087072
Artikelklasse	11M

Beschreibung**Ausführung:**

Dreischneidiger Kegelsenker mit handgerechtem Kunststoffgriff. Handfreundliches Kraftheft aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die spezielle Oberflächenstruktur ist das **Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.**

Hinweis:

Zum sauberen Entgraten und Ansenken von Bohrungen.

Besonders wertvoll auf Montage.

Weitere Hand-Entgrater siehe Gruppe 83.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	12,4 mm
Länge des Griffes	100 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	2,8 mm
Gesamtlänge	134 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		