

**Maschinen-Sägeblatt, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 400/14****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 171100 400/14 |
| GTIN | 7311518113902 |
| Artikelklasse | 16D |

Beschreibung**Ausführung:**

BAHCO Bi-Metall – eine HSS-Zahnleiste ist mit einem elastischen Blattkörper aus Spezialstahl durch Elektronenstrahl im Hochvakuum zusammengeschweißt. Dadurch erhalten diese Sägeblätter bei extremer Härte an den Zahnspitzen eine **enorme Elastizität** und sind auch **bei großem Vorschub äußerst bruchfest**.

Zahnung: Normal

Breite: 32 mm

Stärke: 1,6 mm

Spannloch-Ø: 8,5 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|------------------|
| Länge L | 400 mm |
| Spannloch-Ø | 8,5 mm |
| Breite | 32 mm |
| Stärke | 1,6 mm |
| Zähne pro Zoll | 14 |
| Zahnung | Normal |
| Schneidstoff | Bi-Metall |
| Produktart | Maschinsägeblatt |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | | |
| Alu > 10% Si | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | bedingt geeignet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |