

Garant

Maschinen-Sägeblatt, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 600/8



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 171000 600/8 |
| GTIN | 4045197095060 |
| Artikelklasse | 11R |

Beschreibung

Ausführung:

GARANT – Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl **HSS (DMo5)**. Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr **hohe Schnittleistungen** (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Zahnung: Normal

Breite: 50 mm

Stärke: 2,5 mm

Spannloch-Ø: 12,5 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|--------------------|
| Länge L | 600 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Spannloch-Ø | 12,5 mm |
| Breite | 50 mm |
| Zähne pro Zoll | 8 |
| Zahnung | Normal |
| Schneidstoff | HSS |
| Produktart | Maschinensägeblatt |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--|---------|----------------|----------|
|--|---------|----------------|----------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet |
| Alu > 10% Si | bedingt geeignet |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet |
| Stahl < 900 N/mm ² | bedingt geeignet |
| nass maximal | geeignet |