

Garant**Mini-Flachsenker 180° für Durchgangsloch 180°, unbeschichtet, Senker-Ø D1
x Zapfen-Ø D2: 4,6X2,4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	155700 4,6X2,4
GTIN	4045197462886
Artikelklasse	11M

Beschreibung**Ausführung:**

Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen.
DIN 373 / ISO 4206.

Verwendung:

Für Durchgangsloch Gütegrad **fein** (ISO-Werte) nach DIN 69.

Für Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben nach ISO 1207 (DIN 84).

Hinweis:

Gr. 4,6x2,4 – Ist nicht in DIN festgelegt.

Technische Beschreibung

Vorbohr-Ø	2,4 mm
für Schraubengröße	M2,2
Senker-Ø	4,6 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Zapfen-Ø	2,4 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,07 mm/U
Schaft-Ø D _s	4,6 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Stufenhöhe L ₁ 1. Stufe mit Fase	2,5 mm

Spitzenwinkel	180 Grad
Schneidenlänge L _c	10 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 373
Schaft	Zylinderschaft
Senkstufenwinkel	180 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Flachsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	5 m/min	M
nass maximal	geeignet		