



## Maschinen-Sägeblatt, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 450/4



### Bestelldaten

Bestellnummer	171100 450/4
GTIN	7311518114114
Artikelklasse	16D

### Beschreibung

#### Ausführung:

**BAHCO Bi-Metall** – eine HSS-Zahnleiste ist mit einem elastischen Blattkörper aus Spezialstahl durch Elektronenstrahl im Hochvakuum zusammengeschweißt. Dadurch erhalten diese Sägeblätter bei extremer Härte an den Zahnspitzen eine **enorme Elastizität** und sind auch **bei großem Vorschub äußerst bruchfest**.

Zahnung: Normal

Breite: 38 mm

Stärke: 2 mm

Spannloch-Ø: 10,5 mm

### Technische Beschreibung

Spannloch-Ø	10,5 mm
Stärke	2 mm
Länge L	450 mm
Zähne pro Zoll	4
Breite	38 mm
Zahnung	Normal
Schneidstoff	Bi-Metall
Produktart	Maschinensägeblatt

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		