

**Garant**
**Mini-Flachsenker 180° für Durchgangsloch 180°, unbeschichtet, Senker-Ø D1  
x Zapfen-Ø D2: 5X2,7mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	155700 5X2,7
GTIN	4045197462893
Artikelklasse	11M

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen.  
DIN 373 / ISO 4206.

**Verwendung:**

**Für Durchgangsloch** Gütegrad **fein** (ISO-Werte) nach DIN 69.  
Für Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben nach ISO 1207 (DIN 84).

**Hinweis:**

Gr. 4,6x2,4 – Ist nicht in DIN festgelegt.

**Technische Beschreibung**

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/U
Senker-Ø	5 mm
Vorbohr-Ø	2,7 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Zapfen-Ø	2,7 mm
für Schraubengröße	M2,5
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Stufenhöhe L <sub>1</sub> 1. Stufe mit Fase	3 mm

Spitzenwinkel	180 Grad
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	10 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 373
Schaft	Zylinderschaft
Senkstufenwinkel	180 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Flachsenker

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	5 m/min	M
nass maximal	geeignet		