

**Garant****Hand-Entgrater 90°, Außen-Ø: 20,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	150400 20,5
GTIN	4045197087096
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**

Dreischneidiger Kegelsenker mit handgerechtem Kunststoffgriff. Handfreundliches Kraftheft aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die spezielle Oberflächenstruktur ist das **Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.**

**Hinweis:**

Zum sauberen Entgraten und Ansenken von Bohrungen.

Besonders wertvoll auf Montage.

Weitere Hand-Entgrater siehe Gruppe 83.

**Technische Beschreibung**

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	3,5 mm
Außen-Ø	20,5 mm
Gesamtlänge	141 mm
Länge des Griffes	110 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		