

Garant**Kegelsenker Form C 60°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	150820 20
GTIN	4045197087249
Artikelklasse	11M

Beschreibung**Ausführung:**

Die Spanräume sind aus dem Vollen geschliffen. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei. Dadurch wird beim Tiefsenken der gleiche leichte und **ratterfreie Schnitt** erzielt, wie beim Entgraten oder Ansenken.

Verwendung:

Zum ratterfreien Senken und Entgraten.

Besonders geeignet zum Ansenken von Gewidekernlöchern und für Ansenkungen im Werkzeug- und Vorrichtungsbau.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	20 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,16 mm/U
Schaft-Ø D _s	10 mm
Gesamtlänge L	67 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS

Norm	DIN 334
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		