

Garant
Kegelsenker Form C 60°, TiAlN, Außen-Ø Dc: 6,3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	150845 6,3
GTIN	4045197364739
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Die Spanräume sind aus dem Vollen geschliffen. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei. Dadurch wird beim Tiefsenken der gleiche leichte und **ratterfreie Schnitt** erzielt, wie beim Entgraten oder Ansenken.

Verwendung:

Zum ratterfreien Senken und Entgraten.

Besonders geeignet zum Ansenken von Gewindekernlöchern und für Ansenkungen im Werkzeug- und Vorrichtungsbau.

Technische Beschreibung

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	1,6 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,09 mm/U
Außen-Ø	6,3 mm
Schaft-Ø D _s	5 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 334

Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	grün
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	90 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	43 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	25 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	38 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	9 m/min	M
Uni	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		