

Garant
DIN-Flachsenker für Durchgangsloch, unbeschichtet, Senker-Ø D1 x Zapfen-Ø D2: 24X15mm

Bestelldaten

Bestellnummer	156120 24X15
GTIN	4045197087850
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Spiralgenuteter Senker. Der Zapfen-Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst:

f – für Durchgangsloch Gütegrad **fein** nach DIN ISO 273.

m – für Durchgangsloch Gütegrad **mittel** nach DIN ISO 273.

Verwendung:

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben ISO 1207 (DIN 84).

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Technische Beschreibung

für Gütegrad der Bohrung	f
Senker-Ø	24 mm
für Schraubengröße	M14
Vorbohr-Ø	15 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,16 mm/U
Zapfen-Ø	15 mm
Gesamtlänge L	162 mm
Morsekegel MK	2

Stufenhöhe L ₁ 1. Stufe mit Fase	30 mm
Spitzenwinkel	180 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Produktart	Flachsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		