

Garant
Mini-Senker für Durchgangsloch 90°, unbeschichtet, Senker-Ø D1 x Zapfen-Ø D2: 2X1,1mm

Bestelldaten

Bestellnummer	155600 2X1,1
GTIN	4045197462909
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Verwendung:

Für Durchgangsloch Gütegrad **fein** (ISO-Werte) nach DIN 69.
Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966).

Hinweis:

Gr. 4,6x2,4 – Ist nicht in DIN festgelegt.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,07 mm/U
Zapfen-Ø	1,1 mm
für Schraubengröße	M1
Anzahl Schneiden Z	3
Senker-Ø	2 mm
Vorbohr-Ø	1,1 mm
Schaft-Ø D _s	2 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Stufenhöhe L ₁ 1. Stufe mit Fase	2 mm
Spitzenwinkel	90 Grad

Schneidenlänge L_c	7 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 1866 A
Schaft	Zylinderschaft
Senkstufenwinkel	90 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Flachsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	5 m/min	M
nass maximal	geeignet		