

**Garant****Kegelsenker Form C 60°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	150820 25
GTIN	4045197087256
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**

Die Spanräume sind aus dem Vollen geschliffen. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei. Dadurch wird beim Tiefsenken der gleiche leichte und **ratterfreie Schnitt** erzielt, wie beim Entgraten oder Ansenken.

**Verwendung:**

Zum ratterfreien Senken und Entgraten.

**Besonders geeignet zum Ansenken von Gewidekernlöchern und für Ansenkungen im Werkzeug- und Vorrichtungsbau.**

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø	25 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	6,3 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/U
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gesamtlänge L	71 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS

Norm	DIN 334
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		