



Handwerkerkompressor, Typ: 450/90D



Bestelldaten

Bestellnummer	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsfreie Ventile, hocheffiziente Kühlung, wartungsfreie Kraftübertragungskomponenten, korrosionsgeschützte Behälter; mindestens 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie. Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebskosten. 2-Zylinderkompressor für mittleren Luftbedarf bei einfachster Handhabung.

Lieferumfang:

Inklusive Filterdruckminderer mit Manometer, Schnellkupplung.

Hinweis:

Weitere Handwerkerkompressoren auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Breite	500 mm
Herstellerbezeichnung	450/90D
Netzspannung	400 V
Länge	1190 mm
Leistungsaufnahme	2,4 kW
Gewicht	86 kg

maximale Fülleistung	330 l/min
Höhe	840 mm
maximaler Druck (Luft)	10 bar
maximale Ansaugleistung	450 l/min
Volumen Druckbehälter	90 l
Produktart	Kompressor