

## Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, Ø: 32mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085915 32
GTIN	2050000965289
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.**
- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

#### Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

### Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	80 N
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Gewicht	32 g
Gewinde	M4 mm
Ø	32 mm
Höhe mit Gewinde	15 mm
Höhe	7 mm
Gewindebuchse	ja
Werkstoff Oberfläche	verzinkt

Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet

---

## Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde10-teilig Gewinde M4	085921 M4
--	-----------