

Garant
**Mini-Flachsenker 180° für Durchgangsloch 180°, unbeschichtet, Senker-Ø D1
× Zapfen-Ø D2: 2,5X1,3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	155700 2,5X1,3
GTIN	4045197462848
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen.
DIN 373 / ISO 4206.

Verwendung:

Für Durchgangsloch Gütegrad **fein** (ISO-Werte) nach DIN 69.
Für Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben nach ISO 1207 (DIN 84).

Hinweis:

Gr. 4,6×2,4 – Ist nicht in DIN festgelegt.

Technische Beschreibung

für Schraubengröße	M1,2
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,07 mm/U
Senker-Ø	2,5 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Vorbohr-Ø	1,3 mm
Zapfen-Ø	1,3 mm
Schaft-Ø D _s	2,5 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Stufenhöhe L ₁ 1. Stufe mit Fase	2 mm

Spitzenwinkel	180 Grad
Schneidenlänge L _c	7 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 373
Schaft	Zylinderschaft
Senkstufenwinkel	180 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Flachsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	5 m/min	M
nass maximal	geeignet		