

## Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, Ø: 80mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085910 80
GTIN	2050000965098
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus **Hartferrit**.

- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

### Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Höhe	18 mm
Gewicht	485 g
Nennhaltekraft	600 N
Ø	80 mm
Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet