

Garant

Maschinen-Sägeblatt für Kasto, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 575/4



Bestelldaten

Bestellnummer	171150 575/4
GTIN	4045197095305
Artikelklasse	11R

Beschreibung

Ausführung:

GARANT – Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl **HSS (DMo5)**. Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr **hohe Schnittleistungen** (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Hinweis:

Speziell für Kasto-Maschinen (Spannlöcher ab 38 mm Blattbreite außermittig versetzt).

Wichtig: Die den Sägeblättern beigegefügtten Anwendungshinweise unbedingt beachten.

Zahnung: Normal

Breite: 50 mm

Stärke: 2,5 mm

Spannloch-Ø: 10,5 mm

Technische Beschreibung

Zähne pro Zoll	4
Stärke	2,5 mm
Breite	50 mm
Länge L	575 mm
Spannloch-Ø	10,5 mm
Zahnung	Normal
Schneidstoff	HSS
Produktart	Maschinensägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		