

Garant

Maschinen-Sägeblatt für Kasto, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 450/8



Bestelldaten

Bestellnummer	171150 450/8
GTIN	4045197095213
Artikelklasse	11R

Beschreibung

Ausführung:

GARANT – Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl **HSS (DMo5)**. Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr **hohe Schnittleistungen** (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Hinweis:

Speziell für Kasto-Maschinen (Spannlöcher ab 38 mm Blattbreite außermittig versetzt).

Wichtig: Die den Sägeblättern beigegefügtten Anwendungshinweise unbedingt beachten.

Zahnung: Normal

Breite: 38 mm

Stärke: 2 mm

Spannloch-Ø: 8,5 mm

Technische Beschreibung

Spannloch-Ø	8,5 mm
Länge L	450 mm
Breite	38 mm
Zähne pro Zoll	8
Stärke	2 mm
Zahnung	Normal
Schneidstoff	HSS
Produktart	Maschinensägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		