

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, Ø: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085910 10
GTIN	2050000965043
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus **Hartferrit**.

- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Höhe	4,5 mm
Nennhaltekraft	4 N
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Ø	10 mm
Gewicht	2 g
Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet

