

**Garant****Maschinen-Sägeblatt für Kasto, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 700/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	171150 700/4
GTIN	4045197095350
Artikelklasse	11R

**Beschreibung****Ausführung:**

**GARANT** – Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl **HSS (DMo5)**. Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr **hohe Schnittleistungen** (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

**Hinweis:**

**Speziell für Kasto-Maschinen** (Spannlöcher ab 38 mm Blattbreite außermittig versetzt).

**Wichtig:** Die den Sägeblättern beigefügten Anwendungshinweise unbedingt beachten.

Zahnung: Normal

Breite: 50 mm

Stärke: 2,5 mm

Spannloch-Ø: 10,5 mm

**Technische Beschreibung**

Länge L	700 mm
Spannloch-Ø	10,5 mm
Breite	50 mm
Zähne pro Zoll	4
Stärke	2,5 mm
Zahnung	Normal
Schneidstoff	HSS
Produktart	Maschinensägeblatt

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		