

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, Ø: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085915 40
GTIN	2050000965296
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.**
- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Höhe	8 mm
Höhe mit Gewinde	18 mm
Gewicht	60 g
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Nennhaltekraft	125 N
Ø	40 mm
Gewinde	M5 mm
Gewindebuchse	ja
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C

Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M5	085921 M5
---	-----------