

bimos

**Arbeitsdrehstuhl Neon, PU-Schaum, mit Rollen, niedrig, Farbe: ORANGE****Bestelldaten**

Bestellnummer	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Artikelklasse	96J

**Beschreibung****Ausführung:**

Neon Arbeitsdrehstuhl mit Wechsellpolster-System. Die Polster Elemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten: Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung. Mit umlaufendem Flexband in verschiedenen Farben.

Sitz und Rückenlehne aus weichem PU-Schaum. Pflegeleicht, abwaschbar, robust und beständig gegen leichte Säuren und Laugen, sowie mechanische Einwirkung.

**Norm:****DIN 68877****Sonderzubehör:**

Multifunktionsarmlehnen-Paar Nr. 965455.

**Technische Beschreibung**

Armlehnenpaar Adaption möglich	ja
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder

Synchronmechanik	ja
Fußkreuz Ausführung	Rollensatz
Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel
Lordosenunterstützung (Bandscheiben)	nein
Farbe Sitzmaterial	schwarz
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Serie	Neon
Material Sitzfläche	PU-Schaum
Rückenlehne Höhe	570 mm
Sitztiefen-Verstellbereich	420 - 480 mm
Norm	DIN 68877
Sitzneigungsverstellung	ja
Sitzbreite	470 mm
Rollen Ausführung	lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Permanentkontakt-Rückverstellung	nein
Material Rückenlehne	PU-Schaum
Material Fußkreuz	Aluminium matt pulverbeschichtet
Farbe Band	orange
Ausführung	mit Rollen
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	450 - 620 mm
Produktart	Arbeitsdrehstuhl