

bimos

Arbeitsdrehstuhl Neon, PU-Schaum, mit Rollen, niedrig, Farbe: GREY**Bestelldaten**

Bestellnummer	965432 GREY
GTIN	4016849518312
Artikelklasse	96J

Beschreibung**Ausführung:**

Neon Arbeitsdrehstuhl mit Wechsellpolster-System. Die Polster Elemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten: Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung. Mit umlaufendem Flexband in verschiedenen Farben.

Sitz und Rückenlehne aus weichem PU-Schaum. Pflegeleicht, abwaschbar, robust und beständig gegen leichte Säuren und Laugen, sowie mechanische Einwirkung.

Norm:**DIN 68877****Sonderzubehör:**

Multifunktionsarmlehnen-Paar Nr. 965455.

Technische Beschreibung

Sitzbreite	470 mm
Norm	DIN 68877

Material Rückenlehne	PU-Schaum
Serie	Neon
Lordosenunterstützung (Bandscheiben)	nein
Rückenlehne Höhe	570 mm
Material Fußkreuz	Aluminium matt pulverbeschichtet
Rollen Ausführung	lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel
Sitztiefen-Verstellbereich	420 - 480 mm
Sitzneigungsverstellung	ja
Farbe Sitzmaterial	schwarz
Material Sitzfläche	PU-Schaum
Armlehnenpaar Adaption möglich	ja
Permanentkontakt-Rückverstellung	nein
Fußkreuz Ausführung	Rollensatz
Synchronmechanik	ja
Farbe Band	grau
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	450 - 620 mm
Produktart	Arbeitsdrehstuhl