

bimos

Arbeitsdrehstuhl Neon, PU-Schaum, mit Rollen, niedrig, Farbe: BLUE**Bestelldaten**

Bestellnummer	965432 BLUE
GTIN	4016849576596
Artikelklasse	96J

Beschreibung**Ausführung:**

Neon Arbeitsdrehstuhl mit Wechsepolster-System. Die Polster Elemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten: Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder, Sitzneigungsverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung. Mit umlaufendem Flexband in verschiedenen Farben.

Sitz und Rückenlehne aus weichem PU-Schaum. Pflegeleicht, abwaschbar, robust und beständig gegen leichte Säuren und Laugen, sowie mechanische Einwirkung.

Norm:**DIN 68877****Sonderzubehör:**

Multifunktionsarmlehnen-Paar Nr. 965455.

Technische Beschreibung

Permanentkontakt-Rückverstellung	nein
Farbe Sitzmaterial	schwarz

Material Sitzfläche	PU-Schaum
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Material Rückenlehne	PU-Schaum
Fußkreuz Ausführung	Rollensatz
Rückenlehne Höhe	570 mm
Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel
Synchronmechanik	ja
Rollen Ausführung	lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Norm	DIN 68877
Material Fußkreuz	Aluminium matt pulverbeschichtet
Sitztiefen-Verstellbereich	420 - 480 mm
Sitzneigungsverstellung	ja
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Sitzbreite	470 mm
Armlehnenpaar Adaption möglich	ja
Serie	Neon
Lordosenunterstützung (Bandscheiben)	nein
Farbe Band	blau
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	450 - 620 mm
Produktart	Arbeitsdrehstuhl