



Stechschwert, neutral, Schwerthöhe h₅: 26mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278005 26
GTIN	4062406380762
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Passend für:

Schwerter für Abstechplatten Nr. 278029 – 278036.

Achtung:

Klemmung der Abstechplatte nur in Kombination mit Grundhalter Nr. 278008 und 278009 möglich. Das Wechseln der Abstechplatte erfolgt komfortabel allein durch das Lösen der vorderen Schraube der Klemmleiste des Grundhalters.

Hinweis:

Ab 14 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.

Technische Beschreibung

Schwerthöhe h ₅	26 mm
Breite b ₂	2,6 mm
Stechbreite w	3; 4 mm
Höhe h ₁	21,4 mm
für maximalen Werkstück-Ø	60 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Einsatzart	neutral

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert