



Stechschwert, neutral, Schwerthöhe h₅: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278005 32
GTIN	4062406380779
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Passend für:

Schwerer für Abstechplatten Nr. 278029 – 278036.

Achtung:

Klemmung der Abstechplatte nur in Kombination mit Grundhalter Nr. 278008 und 278009 möglich. Das Wechseln der Abstechplatte erfolgt komfortabel allein durch das Lösen der vorderen Schraube der Klemmleiste des Grundhalters.

Hinweis:

Ab 14 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.

Technische Beschreibung

Breite b ₂	2,6 mm
für maximalen Werkstück-Ø	65 mm
Höhe h ₁	25 mm
Stechbreite w	3; 4 mm
Schwerthöhe h ₅	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einsatzart	neutral

Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert