

**Stechdrehhalter, rechts, Schaftgröße: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	278015 25
GTIN	4062406381394
Artikelklasse	22B

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

**Technische Beschreibung**

Einstehtiefe $t_{\max}$	21 mm
Kopflänge $L_1$	39 mm
Schraube	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Gesamtlänge L	129 mm
Funktionsbreite $L_4$	25 mm
Stechbreite w	3 mm
Stechbreite w	4 mm
Schaftgröße	25 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

