


**Stechdrehhalter, links, Schaftgröße: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	278016 25
GTIN	4062406381721
Artikelklasse	22B

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3 mm
Stechbreite w	4 mm
Schaftgröße	25 mm
Einstehtiefe t_{\max}	21 mm
Gesamtlänge L	129 mm
Funktionsbreite L_4	25 mm
Schraube	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Kopflänge L_1	39 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

