




Stechdrehhalter, links, Schaftgröße: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278016 20
GTIN	4062406381714
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Technische Beschreibung

Schaftgröße	20 mm
Einstehtiefe t_{\max}	21 mm
Funktionsbreite L_4	20 mm
Kopflänge L_1	39 mm
Gesamtlänge L	129 mm
Schraube	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Stechbreite w	3 mm
Stechbreite w	4 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

