

**Stechdrehhalter, rechts, Schaftgröße: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	278015 20
GTIN	4062406381387
Artikelklasse	22B

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	39 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	129 mm
Stechbreite w	3 mm
Stechbreite w	4 mm
Schraube	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Einstehtiefe t _{max}	21 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

