

Garant

Maschinen-Sägeblatt für Kasto, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 400/8



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 171150 400/8 |
| GTIN | 4045197095176 |
| Artikelklasse | 11R |

Beschreibung

Ausführung:

GARANT – Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl **HSS (DMo5)**. Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr **hohe Schnittleistungen** (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Hinweis:

Speziell für Kasto-Maschinen (Spannlöcher ab 38 mm Blattbreite außermittig versetzt).

Wichtig: Die den Sägeblättern beigegefügtten Anwendungshinweise unbedingt beachten.

Zahnung: Normal

Breite: 32 mm

Stärke: 2 mm

Spannloch-Ø: 8,5 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|--------------------|
| Länge L | 400 mm |
| Zähne pro Zoll | 8 |
| Breite | 32 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Spannloch-Ø | 8,5 mm |
| Zahnung | Normal |
| Schneidstoff | HSS |
| Produktart | Maschinensägeblatt |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | | |
| Alu > 10% Si | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | bedingt geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |