


**Stechdrehhalter, links, Schaftgröße: 20mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 278018 20 |
| GTIN | 4062406381776 |
| Artikelklasse | 22B |

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Kopflänge L_1 | 30 mm |
| Schaftgröße | 20 mm |
| Gesamtlänge L | 120 mm |
| Einstehtiefe t_{max} | 12 mm |
| Schraube | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
| Funktionsbreite L_4 | 20 mm |
| Stechbreite w | 3 mm |
| Stechbreite w | 4 mm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |
| axiales Stechen möglich | nein |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

