

**Stechdrehhalter, rechts, Schaftgröße: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	278017 25
GTIN	4062406381752
Artikelklasse	22B

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	120 mm
Stechbreite w	3 mm
Stechbreite w	4 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Schraube	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Einstehtiefe t <sub>max</sub>	12 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Schaftgröße	25 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

