



Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Schaft-Ø DS: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278023 20
GTIN	4062406381639
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	16,5 mm
t_{max} Innenbearbeitung	5 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Stechbreite w	3; 4 mm
Schraube	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Mittenversatz L_3	8 mm
Auskraglänge L_1 zurückgesetzte Halter	30 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

