

**Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Schaft-Ø DS: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	278023 25
GTIN	4062406381646
Artikelklasse	22B

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

**Technische Beschreibung**

$t_{\max}$ Innenbearbeitung	5 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	25 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Stechbreite w	3; 4 mm
Mittenversatz $L_3$	12 mm
Ausraglänge $L_1$ zurückgesetzte Halter	50 mm
Schraube	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

